

Anbausteckdose SCHUKO® TM

Bestellnr. 17021




- Schraubkontakt
- Bajonettdeckel am Band
- viereckiger Flansch (Form AS)
- Anschluss-Schutzkappe, Bestellnr. 19027706, bei Bedarf lieferbar

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 68
Flansch	75x75 mm
Bohrloch	60x60 mm
Gewicht	110 g
Prüfzeichen	DE, VDE

Abmessungen



Zeichnung
1 MB 628

Maße in mm