

Energiepoller Leergehäuse

Bestellnr. 18502AZ



- Aus Stahlrohr
- Wandstärke 4,5 mm
- feuerverzinkt
- nass lackiert
- Farbe: anthrazitgrau
- Eisenglimmer DB703
- anschnarierte Versorgungsöffnung mit Sicherheitsschloss
- Maße (H x Ø): 1400 x 325 mm (innen)
- Gewicht: ca. 100 kg
- Leitungsauslass unten: (H x B) 50 x 100 mm
- Bodenmontageflansch: Ø 450 mm
- 4 Befestigungsbohrungen 15 mm zur Befestigung auf vorhandenes Fundament

Technische Daten

Gewicht	80000 g
---------	---------


Abmessungen

Draufsicht auf die Bodenplatte



Die Versorgungsöffnung liegt zwischen 2 Bohrungen in der Bodenplatte 4 x Ø 15.5

Bestell-Nr.: 18502AZ
Farbe: anthrazitgrau



Zeichnung
1 MB 445

Maße in mm