

Anbausteckdose
Bestellnr. 20148A




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- einheitlicher Bohrlochabstand
- Steckdosen mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P

Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Flansch	110x106 mm
Bohrloch	90x90 mm
Neigung	15 °
Gewicht	727 g
Prüfzeichen	DE,VDE

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16	32	63	125
1 MB 580/601	Pole	5	5	4	5
Maße in mm	a	110	110	110	110
	b	106	106	106	106
	c	55	59	84	84
	d	90	90	90	90
	e	90	90	90	90
	f	5,2	5,2	6,5	6,5
	g	8	8	12	12
	g.1	2	2	2	2
	h	110	115	128	128
	i	89	106	113	113
	k	28	46	64	67
	l	78	87	92	92
	l1	-	-	98	98
	<	15°	15°	20°	15°
Klemme für Leiterquer-		1,5	2,5	6	6
schnitt von bis mm²		-4	-10	-20	-20
				-20	-70