

## Anbausteckdose

Bestellnr. 203A




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- Neigung 63 A 20°
- Neigung 125 A 15°
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage

## Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	4 p
Volt	110 V
Uhrzeitstellung	4 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Flansch	110x106 mm
Bohrloch	85x77 mm
Neigung	20 °
Gewicht	607 g
Prüfzeichen	DE, VDE, CN, CQC

## Abmessungen



Zeichnung	Amp.	63		
		3	4	5
1 MB 298	Pole			
Maße in mm	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	85	85	85
	d	85	85	85
	e	77	77	77
	f	6,2	6,2	6,2
	g	12	12	12
	g1	2	2	2
	h	128	128	128
	i	113	113	113
	k	67	67	67
	l	92	92	92
	li	98	98	98
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6
schnitt von bis mm		-25	-25	-25