

Kupplung AM-TOP® TM

Bestellnr. 24775




- Schraubkontakt
- einteiliges Gehäuse
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz mit Schutzkappe (Form DS)

Technische Daten

| | |
|-------------------|---|
| Ampere | 32 A |
| Pole | 3 p |
| Volt | 230 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte |
| Schutzart | IP 67 |
| Gewicht | 367 g |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. Pole | 16 | | 32 | |
|---|--------------|------|------|-----|-----|
| | | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Maße in mm | a | 160 | 170 | 204 | 205 |
| | b | 70 | 87 | 101 | 101 |
| | h | 78 | 94 | 98 | 105 |
| | y | 14,5 | 16 | 22 | 22 |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm ² | | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 |
| | | —2,5 | —2,5 | —6 | —6 |