

## Stecker PowerTOP® Xtra TM

Bestellnr. 24873




- Schraubkontakt
- gummierte Griffflächen
- Rahmenklemmen
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss
- Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung mit Schutzkappe (Form CP)

### Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	5 p
Volt	50-500 V
Uhrzeitstellung	2 h
Hertz	300-500 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 67
Gewicht	880 g
Prüfzeichen	DE, VDE

### Abmessungen



Zeichnung	Amp.	63	125
2 MB 241	Pole	5	5
Maße in mm	a	260	300
	b	114	130
	n	188	219
	y	36	22
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup>		6	25
		—16	—50