

## Kupplung PowerTOP® Xtra TM

Bestellnr. 24888




- Schraubkontakt
- gummierte Griffflächen
- Rahmenklemmen
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss
- Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung (Form DS)

### Technische Daten

Ampere	[63.0, 63.0] A
Pole	[5.0, 5.0] p
Volt	50-500, 50-500 V
Uhrzeitstellung	[2.0, 2.0] h
Hertz	300-500, 300-500 Hz
Anschluss technik	[ClassificationAttributeValueModel (8796126970464@9), ClassificationAttributeValueModel (8796126970464@9)]
Kontakt	hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, X-CONTACT®, hochwärmebeständige Kontaktträger, vernickelte Kontakte, X-CONTACT®
Schutzart	[ClassificationAttributeValueModel (8796126741088@33), ClassificationAttributeValueModel (8796126741088@33)]
Gewicht	880 g
Prüfzeichen	DE, VDE

### Abmessungen



Zeichnung 3 MB 68	Amp. Pole	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Klemmen für Leiterquer-		6	6	6	25	25	25
schnitt von bis mm²		-16	-16	-16	-50	-50	-50