

Wandsteckdose

Bestellnr. 2767A




- Schraubkontakt
- Befestigung von innen
- Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 32 A |
| Pole | 5 p |
| Volt | 600-690 V |
| Uhrzeitstellung | 5 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 44 |
| Gewicht | 395 g |
| Prüfzeichen | DE,VDE, CN,CQC |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. | 16 | | 32 | | | | |
|-------------------------|------|-------------------------------|-----|-------------------------------|-------|-------|---|---|
| | | Pole | | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 1 MB 43 | | | | | | | | |
| Maße in mm | | | | | | | | |
| a | | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | | |
| b | | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | | |
| c | | 122 | 124 | 136 | 136 | 138 | | |
| d | | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | |
| e | | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | | |
| f | | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | | |
| g | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| h | | 144 | 145 | 158 | 158 | 160 | | |
| M | | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | | |
| M* | | 2x25 (blind) zum Ausschneiden | | 2x25 (blind) zum Ausschneiden | | | | |
| Leitung bis mm Ø | | 18 | 18 | 18/25 | 18/25 | 18/25 | | |
| Klemmen für Leiterquer- | | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | |
| schnitt von bis mm² | | —4 | —4 | —10 | —10 | —10 | | |