

Wandsteckdose

Bestellnr. 3039



- Schraubkontakt
- zum Durchverdrahten geeignet
- Befestigung von innen
- Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	5 p
Volt	50-500 V
Uhrzeitstellung	2 h
Hertz	300-500 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	291 g
Prüfzeichen	CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32					
		Pole		4	5	3	4	5	
1 MB 43									
Maße in mm									
a		128	128	128	128	128			
b		84	84	84	84	84			
c		122	124	136	136	138			
d		11	11	11	11	11			
e		68	68	68	68	68			
f		5,3	5,3	5,3	5,3	5,3			
g		4	4	4	4	4			
h		144	145	158	158	160			
M		25	25	32	32	32			
M*		2x25 (blind) zum Ausschneiden		2x25 (blind) zum Ausschneiden					
Leitung bis mm Ø		18	18	18/25	18/25	18/25			
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5			
		-4	-4	-10	-10	-10			