

## Anbausteckdose

Bestellnr. 3120




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- mit einheitlichem Flanschmaß
- zum Durchverdrahten geeignet
- Neigung 20°
- Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 32 A           |
| Pole              | 7 p            |
| Volt              | 400 V          |
| Uhrzeitstellung   | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 44          |
| Flansch           | 85x85 mm       |
| Bohrloch          | 70x70 mm       |
| Neigung           | 20 °           |
| Gewicht           | 32 g           |

## Abmessungen



| Zeichnung                       | Amp.   | 16  |     |     | 32  |     |     |
|---------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                 |        | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| 1 MB 453                        | Pole   |     |     |     |     |     |     |
| Maße in mm                      | a      | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
|                                 | b      | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
|                                 | c      | 53  | 57  | 57  | 60  | 60  | 67  |
|                                 | d      | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
|                                 | e      | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
|                                 | f      | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|                                 | g      | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|                                 | g.1    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                                 | h      | 89  | 96  | 101 | 103 | 103 | 110 |
|                                 | k      | 39  | 34  | 33  | 53  | 53  | 41  |
|                                 | l min. | 57  | 64  | 70  | 78  | 78  | 78  |
|                                 | l max. | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  |
| Klemmen für Leiterquer-         |        | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm <sup>2</sup> |        | -4  | -4  | -4  | -10 | -10 | -10 |