

Anbausteckdose schräg

Bestellnr. 3137



Technische Daten

| | |
|-------------------|------------------|
| Ampere | 32 A |
| Pole | 3 p |
| Volt | 500 V |
| Uhrzeitstellung | 7 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 44 |
| Flansch | 85x85 mm |
| Bohrloch | 70x70 mm |
| Neigung | 20 ° |
| Gewicht | 236 g |
| Prüfzeichen | DE, VDE, CN, CQC |

Abmessungen