

## Cepex-Anbausteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4178




- Schraubkontakt
- mit Beschriftungsfeld
- abschließbares Sicherheitsschloss
- zwei Schlüssel
- im verschlossenen Zustand nicht demontierbar
- auch mit gleicher Schließung lieferbar
- für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
- Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G

## Technische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ampere          | 32 A     |
| Pole            | 4 p      |
| Volt            | 400 V    |
| Uhrzeitstellung | 6 h      |
| Hertz           | 50-60 Hz |
| Schutzart       | IP 44    |
| Gewicht         | 251 g    |
| Prüfzeichen     | DE, VDE  |

## Abmessungen



| Zeichnung   | Amp. | 16  |     |     | 32  |     |     |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |      | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| 1 MB 320  | Pole |     |     |     |     |     |     |
| Maße in mm  | k    | 32  | 32  | 32  | 48  | 48  | 48  |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup> |      | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|   |      | -4  | -4  | -4  | -6  | -6  | -6  |