

## Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, grau

Bestellnr. 4973




- Schraubkontakt
- mit Beschriftungsfeld
- Leitungseinführungen: 1 x M 25 mit Einführungsstutzen oben, 1 x M 25 zum Ausschneiden unten, 1 x M 20 zum Ausschneiden auf der Rückseite, für Kabel 7 bis 13 mm Ø

### Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Hertz	50-60 Hz
Schutzart	IP 44
Gewicht	246 g
Prüfzeichen	RU,EAC (Zwangszulassung)

### Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 317	Pole						
Maße in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	88	88	88	100	100	100
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	34	34	34	34	34	34
	y	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
	Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6