

## Wandsteckdose

Bestellnr. 5100A




- Schraubkontakt abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung mit Vorhängeschloss abschließbar

## Technische Daten

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Ampere            | 16 A             |
| Pole              | 4 p              |
| Volt              | 400 V            |
| Uhrzeitstellung   | 6 h              |
| Hertz             | 50-60 Hz         |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt   |
| Kontakt           | standard         |
| Schutzart         | IP 44            |
| Gehäusematerial   | Kunststoff       |
| Gewicht           | 1000 g           |
| Prüfzeichen       | DE, VDE, CN, CQC |

## Abmessungen



| Zeichnung  | Amp.                                      | 16            |      |      | 32            |      |      |
|------------|---|---------------|------|------|---------------|------|------|
|            |   | 3             | 4    | 5    | 3             | 4    | 5    |
| 1 MB 174   | Pole                                      |               |      |      |               |      |      |
| Maße in mm | a   | 225           | 225  | 225  | 225           | 225  | 225  |
|            | b   | 118           | 118  | 118  | 118           | 118  | 118  |
|            | c   | 141           | 141  | 141  | 146           | 146  | 146  |
|            | d   | 208           | 208  | 208  | 208           | 208  | 208  |
|            | e   | 101           | 101  | 101  | 101           | 101  | 101  |
|            | f   | 6,3           | 6,3  | 6,3  | 6,3           | 6,3  | 6,3  |
|            | g   | 8             | 8    | 8    | 8             | 8    | 8    |
|            | h   | 250           | 252  | 254  | 264           | 264  | 264  |
|            | M   | 1x25 und 1x32 |      |      | 1x25 und 1x32 |      |      |
|            | M*  | 2x25          | 2x25 | 2x25 | 2x25          | 2x25 | 2x25 |
|            | Leitung bis mm Ø                          | 25            | 25   | 25   | 25            | 25   | 25   |
|            | Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² | 1,5           | 1,5  | 1,5  | 2,5           | 2,5  | 2,5  |
|            |   | -4            | -4   | -4   | -10           | -10  | -10  |