

## Wandsteckdose

Bestellnr. 5109A



- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- mit Vorhängeschloss abschließbar

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 63 A           |
| Pole              | 4 p            |
| Volt              | 230 V          |
| Uhrzeitstellung   | 9 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | X-CONTACT®     |
| Schutzart         | IP 67          |
| Gehäusematerial   | Kunststoff     |
| Gewicht           | 2382 g         |
| Prüfzeichen       | CN,CQC         |

## Abmessungen



| Zeichnung                                 | Amp.   | 63     |        |   |
|---|--------|--------|--------|---|
|   |        | Pole   |        |   |
| 1 MB 180                                  |        | 3      | 4      | 5 |
| Maße in mm                                |        |        |        |   |
| a   | 260    | 260    | 260    |   |
| b   | 160    | 160    | 160    |   |
| c   | 198    | 198    | 198    |   |
| d   | 240    | 240    | 240    |   |
| e   | 140    | 140    | 140    |   |
| f   | 8,1    | 8,1    | 8,1    |   |
| g   | 8      | 8      | 8      |   |
| h   | 303    | 303    | 303    |   |
| M   | 40     | 40     | 40     |   |
| M*  | 2 x 40 | 2 x 40 | 2 x 40 |   |
| Leitung bis mm Ø                          | 27     | 27     | 27     |   |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² | 6      | 6      | 6      |   |
|   | -25    | -25    | -25    |   |