

Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 547



- Schraubkontakt
- einteiliges Gehäuse
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 4 p |
| Volt | 50-500 V |
| Uhrzeitstellung | 2 h |
| Hertz | 300-500 Hz |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 67 |
| Gewicht | 202 g |
| Prüfzeichen | DE,VDE, CN,CQC |

Abmessungen



| Zeichnung 3 MB 62 | Amp. Pole | 16 | | | 32 | | |
|-------------------------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 146 | 166 | 172 | 212 | 212 | 213 |
| | b | 72 | 79 | 89 | 96 | 96 | 102 |
| | h | 80 | 88 | 95 | 98 | 98 | 105 |
| | y | 14,5 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm² | | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6 | -6 | -6 |