

## Wandsteckdose

Bestellnr. 5806A




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- mit Vorhängeschloss abschließbar

## Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	3 p
Volt	50-250 V
Uhrzeitstellung	3 h
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	5150 g

## Abmessungen



Zeichnung	Amp.	63		
		Pole		
1 MB 621		3	4	5
Maße in mm				
a		460	460	460
b		180	180	180
c		202	202	202
d		440	440	440
e		160	160	160
f		8,1	8,1	8,1
g		8	8	8
h		505	505	505
M		40	40	40
M*		2x40	2x40	2x40
Leitung bis mm Ø		27	27	27
Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		4	4	4
		-25	-25	-25