

## Wandsteckdose

Bestellnr. 5946A




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung und Tragschiene
- mit Vorhängeschloss abschließbar

## Technische Daten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ampere            | 32 A  |
| Pole              | 4 p   |
| Volt              | 400-440 V   |
| Uhrzeitstellung   | 3 h   |
| Hertz             | 50-60 Hz  |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt  |
| Kontakt           | vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger |
| Schutzart         | IP 67   |
| Gehäusematerial   | Kunststoff  |
| Gewicht           | 2102 g  |
| Prüfzeichen       | CN,CQC  |

## Abmessungen



| Zeichnung                                 | Amp. | 16    |       |       | 32    |       |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |      | 3     | 4     | 5     | 4     | 5     |
| 1 MB 181                                  | Pole |       |       |       |       |       |
| Maße in mm                                | a    | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   |
|   | b    | 134   | 134   | 134   | 134   | 134   |
|   | c    | 160   | 162   | 163   | 168   | 168   |
|   | d    | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   |
|   | e    | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   |
|   | f    | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   |
|   | g    | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     |
|   | h    | 391   | 395   | 398   | 408   | 411   |
|   | M    | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 |
|   | M*   | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  |
| Leitung bis mm Ø                          |      | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² |      | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   |
|   |      | -4    | -4    | -4    | -10   | -10   |