

Stecker

Bestellnr. 674A




- Schraubkontakt
- Kabelverschraubung

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 32 A |
| Pole | 2 p |
| Volt | 50 V |
| Uhrzeitstellung | 10 h |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 44 |
| Gewicht | 163 g |
| Prüfzeichen | CN,CQC |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. | 16 | | 32 | |
|---|------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 2 MB 158 | Pole | | | | |
| Maße in mm | a | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | b | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | h | 58 | 58 | 58 | 58 |
| | m | 128 | 128 | 128 | 128 |
| | n | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | y | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm ² | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | —10 | —10 | —10 | —10 |