

Wandsteckdose

Bestellnr. 7019




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- Schütz und elektrische Verriegelung

Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	3250 g
Prüfzeichen	CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	63	
		4	5
1 MB 178	Pole		
Maße in mm	a	264	264
	b	163	163
	c	191	191
	d	240	240
	e	140	140
	f	8,1	8,1
	g	8	8
	h	319	319
	M	2x40	2x40
	M*	2x40	2x40
	Leitung bis mm Ø	27	27
	Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²	6	6
		-25	-25