


## EverGUM® Steckdosen-Kombination

Bestellnr. 70448




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

### Technische Daten

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	8
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 4 LS 16 A, 1 p, B</li> </ul>
Vorsicherung max.	32 A
InA	32 A
RDF	0.9
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 m H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32 A, 5 p, 400 V</li> </ul>
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	11525 g
Länge	360 mm
Höhe	330 mm
Breite	340 mm

### Abmessungen



Zeichnung  
5 MB 43

Maße in mm