

EverGUM® Steckdosen-Kombination

Bestellnr. 70724




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

Technische Daten

SCHUKO®	8
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A • 4 LS 16 A, 1 p, B
Vorsicherung max.	16 A
InA	16 A
RDF	1
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> • 2 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	7450 g
Länge	306 mm
Höhe	288 mm
Breite	230 mm

Abmessungen



Zeichnung
5 MB 48a
Maße in mm