

EverGUM® Steckdosen-Kombination

Bestellnr. 71045




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

Technische Daten

CEE 32 A, 4 p, 400 V	1
CEE 16 A, 4 p, 400 V	2
franz./belg. Norm	4
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 FI 63 A, 4 p, 0,03 A • 1 LS 32 A, 3 p, C • 2 LS 16 A, 3 p, C • 2 LS 16 A, 1 p+N, B
Vorsicherung max.	63 A
InA	43 A
RDF	0.45
Anschluss/Zuleitung	• für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm ²
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Vollgummi
Gewicht	10930 g
Höhe	380 mm
Breite	320 mm

Abmessungen



Zeichnung
5 MB 41

Maße in mm