

Wandsteckdose

Bestellnr. 7220




- Schraubkontakt
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik
- mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	5 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	2435 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16			32		63	
		Pole		3	4	5	4	5
1 MB 208								
Maße in mm		a	364	364	364	364	460	460
		b	134	134	134	134	180	180
		c	160	162	163	168	168	195
		d	347	347	347	347	347	440
		e	117	117	117	117	117	160
		f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1
		g	8	8	8	8	8	8
		h	391	395	398	408	411	502
		M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40
		M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40
		Leitung bis mm Ø	27	27	27	27	27	27
		Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6
			-4	-4	-4	-10	-10	-25