

## Wandsteckdose

Bestellnr. 7245




- Schraubkontakt
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- FI-Schalter (0,03A)
- andere Nennfehlerströme auf Anfrage mit Vorhängeschloss abschließbar

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 16 A           |
| Pole              | 3 p            |
| Volt              | 230 V          |
| Uhrzeitstellung   | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 67          |
| Gehäusematerial   | Kunststoff     |
| Gewicht           | 2046 g         |
| Prüfzeichen       | CN,CQC         |

## Abmessungen



| Zeichnung                                 | Amp. | 16    |       |       | 32    |       | 63   |      |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|   |      | 3     | 4     | 5     | 4     | 5     | 4    | 5    |
| 1 MB 181/620                              | Pole |       |       |       |       |       |      |      |
| Maße in mm                                | a    | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 460  | 460  |
|   | b    | 134   | 134   | 134   | 134   | 134   | 180  | 180  |
|   | c    | 160   | 162   | 163   | 168   | 168   | 202  | 202  |
|   | d    | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   | 440  | 440  |
|   | e    | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   | 160  | 160  |
|   | f    | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 8,1  | 8,1  |
|   | g    | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8    | 8    |
|   | h    | 391   | 395   | 398   | 408   | 411   | 505  | 505  |
|   | M    | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 40   | 40   |
|   | M*   | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x40 | 2x40 |
| Leitung bis mm Ø                          |      | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27   | 27   |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² |      | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   | 6    | 6    |
|   |      | —4    | —4    | —4    | —10   | —10   | —25  | —25  |