

## EverGUM® Steckdosen-Kombination

Bestellnr. 7401729




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

### Technische Daten

|                      |   |
|----------------------|---|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1   |
| SCHUKO®              | 3   |
| Absicherung          | • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A                            |
| Vorsicherung max.    | 16 A  |
| InA                  | 16 A  |
| RDF                  | 1   |
| Anschluss/Zuleitung  | • 3 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V |
| Schutzart            | IP 44   |
| Gehäusematerial      | Vollgummi   |
| Gewicht              | 7501 g  |
| Länge                | 306 mm  |
| Höhe                 | 288 mm  |
| Breite               | 230 mm  |

### Abmessungen



Zeichnung  
5 MB 48a  
Maße in mm