

Aufbaugerätestecker

Bestellnr. 749




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	7 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 44
Gewicht	204 g
Prüfzeichen	CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16	32
2 MB 71	Pole	7	7
Maße in mm	a	85	75
	b	85	90
	c	79	90
	d	64	45
	d1	10	13
	e	64	78
	f	5,5	5,5
	g	6	6
	g.1	2	2
	h	129	138
Klemmen für Leiterquer-			
schnitt von bis mm ²		1	2,5
		-2,5	-6