

Aufbaugerätestecker

Bestellnr. 751




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	7 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 44
Gewicht	282 g
Prüfzeichen	CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16		32	
		7		7	
2 MB 71	Pole				
Maße in mm	a	85		75	
	b	85		90	
	c	79		90	
	d	64		45	
	d1	10		13	
	e	64		78	
	f	5,5		5,5	
	g	6		6	
	g.1	2		2	
	h	129		138	
Klemmen für Leiterquer-		1		2,5	
schnitt von bis mm ²		—2,5		—6	