

AMAXX® Steckdosen-Kombination

Bestellnr. 920045




- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anschnarnt
- Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
- Absicherung unter transparenter Betätigungs-klappe

Technische Daten

Einbauten	<ul style="list-style-type: none"> • 1 CEE 16 A, 2 p, 20-25V • 1 Einphasen-Transformator 230 V/24V 160 VA • mit Primärsicherung
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> • 1 LS 6 A, 2 p, C
Anschluss/Zuleitung	<ul style="list-style-type: none"> • für 1 Leitung bis 3 x 10 mm²
Schutzart	IP 44
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	5620 g
Höhe	260 mm
Breite	225 mm

Abmessungen



Zeichnung 1 MB 521

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

Steckdosen	Schutzart	Tiefe
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 32 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.