

AMAXX® Steckdosen-Kombination

Bestellnr. 940019




- anschlussfertig verdrahtet
- seitlich anscharniert
- Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®
- Absicherung unter transparenter Betätigungsclappe
- DUO-Steckdosen abschaltbar-verriegelt, mit hochwärmebeständigem Kontaktträger und vernickelten Kontakten

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--|
| CEE 32 A, 4 p, 400 V DUO | 3 |
| Absicherung | <ul style="list-style-type: none"> • 3 LS 32 A, 3 p, C • 3 Monitoring-Sockets MS3102E 14S2S • 1 Erdungsbolzen M 10, V2A |
| Vorsicherung max. | 100 A |
| InA | 67 A |
| Anschluss/Zuleitung | <ul style="list-style-type: none"> • für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² • für 3 Monitoring-Sockets bis 4 x 4 mm² |
| Schutzart | IP 67 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 7460 g |
| Höhe | 520 mm |
| Breite | 225 mm |

Abmessungen



Zeichnung 1 MB 523

Tiefen-Abmessungen bei unterschiedlicher Bestückung.

| Steckdosen | Schutzart | Tiefe |
|--------------------|-----------|--------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 186 mm |
| | IP 67 | 208 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 216 mm |
| | IP 67 | 220 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 222 mm |
| | IP 67 | 226 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 231 mm |
| | IP 67 | 236 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 260 mm |
| | IP 67 | 260 mm |

Leitungseinführungen: geschlossen, zum Ausschneiden. Je 2 x M 40 oben und unten, je 2 x M 20 oben und unten zum Ausschneiden.