

## Kupplung StarTOP® mit SafeCONTACT

Bestellnr. 996



- schraubenlose Schneid-Klemm-Technik
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber

### Technische Daten

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Ampere            | 16 A                         |
| Pole              | 4 p                          |
| Volt              | 50-500 V                     |
| Uhrzeitstellung   | 10 h                         |
| Hertz             | 100-300 Hz                   |
| Anschlussstechnik | Schneidklemmen - SafeCONTACT |
| Kontakt           | standard                     |
| Schutzart         | IP 44                        |
| Gewicht           | 228 g                        |
| Prüfzeichen       | DE,VDE, CN,CQC               |

### Abmessungen



| Zeichnung<br>3 MB 60    | Amp.<br>Pole | 16   |      |      | 32  |     |     |
|-------------------------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                         |              | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Maße in mm              | a            | 160  | 174  | 172  | 214 | 214 | 210 |
|                         | b            | 57   | 61   | 69   | 75  | 75  | 80  |
|                         | h            | 83   | 92   | 98   | 100 | 100 | 108 |
|                         | y            | 16   | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Klemmen für Leiterquer- |              | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm²     |              | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6  | -6  | -6  |