

Kupplung SCHUKO®

Bestellnr. 10756




- Schraubkontakt
- mit Kabelknickschutz
- für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 20
Gewicht	78 g
Prüfzeichen	DE, VDE

Abmessungen



Zeichnung
3 MB 26

Maße in mm