

Stecker SCHUKO®

Bestellnr. 10838




- Schraubkontakt
- mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
- mit Kabelknickschutz
- für Leitungen bis 3 x 2,5 mm², bis H07RN-F

Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Gewicht	60 g
Prüfzeichen	DE, VDE, AT, ÖVE

Abmessungen



Zeichnung
2 MB 139

Maße in mm