

Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11010




- für ortsfesten Einsatz
- mit Klappdeckel
- 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
- andere Farben auf Anfrage

Technische Daten

| | |
|-------------------|-----------------|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 2 p+E |
| Volt | 230 V |
| Anschlussstechnik | Steckklemmen |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 54 |
| Flansch | 50x50 mm |
| Bohrloch | 38x38 mm |
| Gewicht | 42 g |
| Prüfzeichen | DE,VDE, NL,Kema |

Abmessungen



Zeichnung
1 MB 410

Maße in mm