

## Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11060




- mit Klappdeckel
- 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Andere Farben auf Anfrage.

## Technische Daten

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Ampere            | 16 A              |
| Pole              | 2 p+E             |
| Volt              | 230 V             |
| Anschlussstechnik | Steckklemmen      |
| Kontakt           | standard          |
| Schutzart         | IP 54             |
| Flansch           | 50x50 mm          |
| Bohrloch          | 38x38 mm          |
| Gewicht           | 44 g              |
| Prüfzeichen       | DE, VDE, NL, Kema |

## Abmessungen



Zeichnung  
1 MB 410

Maße in mm