


## Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 11581




- ohne Klappdeckel
- 3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Andere Farben auf Anfrage

### Technische Daten

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Ampere            | 16 A              |
| Pole              | 2 p+E             |
| Volt              | 230 V             |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt    |
| Kontakt           | standard          |
| Schutzart         | IP 20             |
| Flansch           | 50x50 mm          |
| Bohrloch          | 38x38 mm          |
| Gewicht           | 40 g              |
| Prüfzeichen       | DE, VDE, NL, Kema |

### Abmessungen



| Zeichnung<br>1 MB 450<br>Maße in mm | Maße A |
|-------------------------------------|--------|
| SCHUKO                              | 18,3   |
| Franz./belgische Norm               | 15,8   |
| Dänische Norm                       | 15,8   |