

## Anbausteckdose SCHUKO®

Bestellnr. 17038




- Schraubkontakt
- Bajonettdeckel am Band
- ovaler Flansch
- zwei Befestigungslöcher

### Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	2 p+E
Volt	230 V
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 68
Gewicht	93 g
Prüfzeichen	DE, VDE

### Abmessungen



Zeichnung  
1 MB 629

Maße in mm