

Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 2460




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- einteiliges Gehäuse
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	7 p
Volt	500 V
Uhrzeitstellung	7 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 67
Gewicht	350 g
Prüfzeichen	CN,CQC

Abmessungen



Zeichnung	Amp. Pole	16		32	
		7		7	
3 MB 62					
Maße in mm	a	172		213	
	b	89		102	
	h	95		105	
	y	16		22	
Klemmen für Leiterquer-		1		2,5	
schnitt von bis mm ²		—2,5		—6	