

Phasenwender AM-TOP® TM

Bestellnr. 24674




- Schraubkontakt
- einteiliges Gehäuse
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz mit Schutzkappe (Form CP)
- nach Verteidigungsgerätenorm

Technische Daten

| | |
|-------------------|---|
| Ampere | 16 A |
| Pole | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschluss technik | Schraubkontakt |
| Kontakt | vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger |
| Schutzart | IP 67 |
| Gewicht | 420 g |
| Prüfzeichen | DE,VDE |

Abmessungen



| Zeichnung 2 MB 240 | Amp. Pole | 16 | | 32 | |
|---|--------------|------|------|-----|-----|
| | | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Maße in mm | a | 148 | 153 | 191 | 185 |
| | b | 70 | 87 | 94 | 101 |
| | h | 75 | 92 | 97 | 105 |
| | n | 108 | 112 | 141 | 133 |
| | y | 14,5 | 16 | 22 | 22 |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² | | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 |
| | | —2,5 | —2,5 | —6 | —6 |