

Wandsteckdose

Bestellnr. 2983A




- Schraubkontakt
- Befestigung von innen
- Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
- Gehäuseunterteil um 180° drehbar

Technische Daten

| | |
|-------------------|------------------|
| Ampere | 32 A |
| Pole | 4 p |
| Volt | 50-500 V |
| Uhrzeitstellung | 1 h |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt | standard |
| Schutzart | IP 44 |
| Gewicht | 360 g |
| Prüfzeichen | DE, VDE, CN, CQC |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. | 16 | | 32 | | |
|---|------|-------------------------------|-----|-------------------------------|-------|-------|
| | | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 1 MB 43 | Pole | | | | | |
| Maße in mm | a | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| | b | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| | c | 122 | 124 | 136 | 136 | 138 |
| | d | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | e | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | f | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| | g | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | h | 144 | 145 | 158 | 158 | 160 |
| | M | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 |
| | M* | 2x25 (blind) zum Ausschneiden | | 2x25 (blind) zum Ausschneiden | | |
| Leitung bis mm Ø | | 18 | 18 | 18/25 | 18/25 | 18/25 |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm² | | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | -4 | -4 | -10 | -10 | -10 |