

Anbausteckdose

Bestellnr. 2988




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- gerade Steckrichtung

Technische Daten

Ampere	32 A
Pole	7 p
Volt	400 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschluss technik	Schraubkontakt
Kontakt	vernickelte Kontakte, hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart	IP 67
Flansch	85x75 mm
Bohrloch	60x60 mm
Gewicht	366 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16	32
1 MB 141	Pole	7	7
Maße in mm	a	75	85
	b	75	75
	c	61	72
	d	60	60
	e	60	60
	f	5,5	5,5
	g	8	8
	g-1	2	2
	h	95	105
	i	96	110
	k	32	39
	l	54	65
Klemmen für Leiterquer-		1,5	2,5
schnitt von bis mm ²		—4	—10