

## Anbausteckdose

Bestellnr. 3021




- Schraubkontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- mit einheitlichem Flanschmaß
- zum Durchverdrahten geeignet
- Neigung 20°
- Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet

## Technische Daten

Ampere	16 A
Pole	7 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	9 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	standard
Schutzart	IP 44
Flansch	85x85 mm
Bohrloch	70x70 mm
Neigung	20 °
Gewicht	224 g

## Abmessungen



Zeichnung	Amp.	16	32
1 MB 453	Pole	7	7
Maße in mm	a	85	85
	b	85	85
	c	57	67
	d	70	70
	e	70	70
	f	5,5	5,5
	g	8	8
	g.1	2	2
	h	101	110
	k	41	49
	l min.	70	78
	l max.	78	78
Klemmen für Leiterquer-		1,5	2,5
schnitt von bis mm <sup>2</sup>		-4	-10