

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß

Bestellnr. 4180




- Schraubkontakt
- mit Beschriftungsfeld
- abschließbares Sicherheitsschloss
- zwei Schlüssel
- im verschlossenen Zustand nicht demontierbar
- auch mit gleicher Schließung lieferbar
- für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
- Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G

Technische Daten

| | |
|-----------------|----------|
| Ampere | 32 A |
| Pole | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Schutzart | IP 44 |
| Gewicht | 272 g |
| Prüfzeichen | DE, VDE |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. | 16 | | | 32 | | |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 1 MB 320 | Pole | | | | | | |
| Maße in mm | k | 32 | 32 | 32 | 48 | 48 | 48 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm² | | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 |