

Lasttrennschalter

Bestellnr. 52242




- robuste Gehäuse mit reichlich Platz für Verdrahtung
- in OFF-Stellung mit einem Vorhängeschloss abschließbar
- ausgezeichnete Schaltleistung
- Ausschaltleistung gemäß IEC 60947-3 (bis 690V)
- Fingerschutz gemäß DIN 57106 / VDE 0106 T.100
- Geöffnete Kontakte und verliersichere Klemmschrauben
- Möglichkeit für zusätzliche Kontakte

Technische Daten

Ampere	25 A
Pole	3 p
Motorleistung	AC3/440V = 7,5 kW
Gewicht	680 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	25			40			80		
		Pole			3/3+HS			3/3+HS		
1 MB 412/3										
Maße in mm	A	170	263	263						
	B	118	168,5	168,5						
	C	98	130	130						
	D	131	161	161						