

Wandsteckdose

Bestellnr. 5679A




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- 3-pol. Sicherungssockel NH 00
- auf Wunsch mit Zusatzeinrichtung zur Anbringung eines Vorhängeschlosses

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Ampere | 125 A |
| Pole | 4 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschluss technik | Schraubkontakt |
| Kontakt | X-CONTACT® |
| Schutzart | IP 67 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 7980 g |
| Prüfzeichen | CN,CQC |

Abmessungen



| Zeichnung | Amp. | 125 | | |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 MB 177 | Pole | | | |
| Maße in mm | a | 460 | 460 | 460 |
| | b | 260 | 260 | 260 |
| | c | 270 | 270 | 270 |
| | d | 434 | 434 | 434 |
| | e | 234 | 234 | 234 |
| | f | 11 | 11 | 11 |
| | g | 9 | 9 | 9 |
| | h | 519 | 519 | 519 |
| | M | 63 | 63 | 63 |
| | M* | 2x63 | 2x63 | 2x63 |
| Leitung bis mm Ø | | 44 | 44 | 44 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 25 | 25 | 25 |
| schnitt von bis mm² | | —70 | —70 | —70 |