

Wandsteckdose

Bestellnr. 5911A




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- mit Vorhängeschloss abschließbar

Technische Daten

Ampere	63 A
Pole	3 p
Volt	230 V
Uhrzeitstellung	6 h
Hertz	50-60 Hz
Anschlussstechnik	Schraubkontakt
Kontakt	X-CONTACT®
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	2446 g

Abmessungen



Zeichnung	Amp.	63			
		3	4	5	
1 MB 180	Pole				
Maße in mm	a	260	260	260	
	b	160	160	160	
	c	198	198	198	
	d	240	240	240	
	e	140	140	140	
	f	8,1	8,1	8,1	
	g	8	8	8	
	h	303	303	303	
	M	40	40	40	
	M*	2 x 40	2 x 40	2 x 40	
	Leitung bis mm Ø		27	27	27
	Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm²		6	6	6
			-25	-25	-25