

## Stecker

Bestellnr. 663A




- Schraubkontakt
- Kabelverschraubung

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 16 A           |
| Pole              | 3 p            |
| Volt              | 40-50 V        |
| Uhrzeitstellung   | 12 h           |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | standard       |
| Schutzart         | IP 44          |
| Gewicht           | 175 g          |
| Prüfzeichen       | CN,CQC         |

## Abmessungen



| Zeichnung<br>2 MB 158                                 | Amp.<br>Pole | 16   |      | 32   |      |
|---|--------------|------|------|------|------|
|   |              | 2    | 3    | 2    | 3    |
| Maße in mm  | a            | 150  | 150  | 150  | 150  |
|   | b            | 55   | 55   | 55   | 55   |
|   | h            | 58   | 58   | 58   | 58   |
|   | m            | 128  | 128  | 128  | 128  |
|   | n            | 130  | 130  | 130  | 130  |
|   | y            | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| Klemmen für Leiterquerschnitt von bis mm <sup>2</sup> |              | 4    | 4    | 4    | 4    |
|   |              | —10  | —10  | —10  | —10  |