

## Wandsteckdose

Bestellnr. 7000




- Schraubkontakt
- X-CONTACT®
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- auf Wunsch mit Zusatzeinrichtung zur Anbringung eines Vorhängeschlosses

## Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Ampere            | 125 A          |
| Pole              | 3 p            |
| Volt              | 230 V          |
| Uhrzeitstellung   | 6 h            |
| Hertz             | 50-60 Hz       |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt           | X-CONTACT®     |
| Schutzart         | IP 67          |
| Gehäusematerial   | Kunststoff     |
| Gewicht           | 7400 g         |
| Prüfzeichen       | CN,CQC         |

## Abmessungen



| Zeichnung                       | Amp. | 125  |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|------|
|                                 |      | 3    | 4    | 5    |
| 1 MB 177                        | Pole |      |      |      |
| Maße in mm                      | a    | 460  | 460  | 460  |
|                                 | b    | 260  | 260  | 260  |
|                                 | c    | 270  | 270  | 270  |
|                                 | d    | 434  | 434  | 434  |
|                                 | e    | 234  | 234  | 234  |
|                                 | f    | 11   | 11   | 11   |
|                                 | g    | 9    | 9    | 9    |
|                                 | h    | 519  | 519  | 519  |
|                                 | M    | 63   | 63   | 63   |
|                                 | M*   | 2x63 | 2x63 | 2x63 |
| Leitung bis mm Ø                |      | 44   | 44   | 44   |
| Klemmen für Leiterquer-         |      | 25   | 25   | 25   |
| schnitt von bis mm <sup>2</sup> |      | —70  | —70  | —70  |