

## Wandsteckdose

Bestellnr. 7011A



- Schraubkontakt
- abschaltbar
- mechanische DUO-Verriegelung
- mit Vorhängeschloss abschließbar

## Technische Daten

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Ampere            | 16 A             |
| Pole              | 3 p              |
| Volt              | 110 V            |
| Uhrzeitstellung   | 4 h              |
| Hertz             | 50-60 Hz         |
| Anschlussstechnik | Schraubkontakt   |
| Kontakt           | standard         |
| Schutzart         | IP 67            |
| Gehäusematerial   | Kunststoff       |
| Gewicht           | 1011 g           |
| Prüfzeichen       | DE, VDE, CN, CQC |

## Abmessungen



| Zeichnung<br>1 MB 207           | Amp.<br>Pole | 16            |      |      | 32            |      |      |
|---------------------------------|--------------|---------------|------|------|---------------|------|------|
|                                 |              | 3             | 4    | 5    | 3             | 4    | 5    |
| Maße in mm                      | a            | 225           | 225  | 225  | 225           | 225  | 225  |
|                                 | b            | 118           | 118  | 118  | 118           | 118  | 118  |
|                                 | c            | 144           | 146  | 147  | 152           | 152  | 153  |
|                                 | d            | 208           | 208  | 208  | 208           | 208  | 208  |
|                                 | e            | 101           | 101  | 101  | 101           | 101  | 101  |
|                                 | f            | 6,3           | 6,3  | 6,3  | 6,3           | 6,3  | 6,3  |
|                                 | g            | 8             | 8    | 8    | 8             | 8    | 8    |
|                                 | h            | 252           | 255  | 259  | 268           | 268  | 274  |
|                                 | M            | 1x25 und 1x32 |      |      | 1x25 und 1x32 |      |      |
|                                 | M*           | 2x25          | 2x25 | 2x25 | 2x25          | 2x25 | 2x25 |
| Leitung bis mm Ø                |              | 25            | 25   | 25   | 25            | 25   | 25   |
| Klemmen für Leiterquer-         |              | 1,5           | 1,5  | 1,5  | 2,5           | 2,5  | 2,5  |
| schnitt von bis mm <sup>2</sup> |              | -4            | -4   | -4   | -10           | -10  | -10  |