


## EverGUM® Steckdosenkombination

Bestellnr. 70437




- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003
- anschlussfertig verdrahtet

### Technische Daten

|                      |  |
|----------------------|--|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2  |
| SCHUKO®              | 4  |
| Absicherung          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 2 LS 16 A, 3 p, C</li> <li>• 4 LS 16 A, 1 p, B</li> </ul> |
| Vorsicherung max.    | 32 A   |
| InA                  | 32 A   |
| RDF                  | 0.6  |
| Anschluss/Zuleitung  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Anbaugerätestecker 32 A, 5 p, 400 V</li> </ul>  |
| Schutzart            | IP 44  |
| Gehäusematerial      | Vollgummi  |
| Gewicht              | 7474 g   |
| Länge                | 306 mm   |
| Höhe                 | 288 mm   |
| Breite               | 230 mm   |

### Abmessungen



Zeichnung  
5 MB 48a

Maße in mm